

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Alavanca articulada	259015 2
Código ISO do suporte	PCLNR/L 1616H12
Tamanho da placa	12 mm
Tamanho da haste	16 mm
Calço	259031 2
Largura funcional L <sub>4</sub>	20 mm
Conjunto de molas	259044 2
Parafuso alavanca	259018 8
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	25 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Conjunto de molas10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 2	259047 2