

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	20 mm
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Código ISO do suporte	DCLNR/L 2020K12
Garra, parafuso, mola	259035 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Parafuso para calço	259025 10
Tamanho da placa	12 mm
Calço	259031 2
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 10	259025 10
Calço Tipo 2	259031 2
Unidade de garras Tipo 2	259035 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500