

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de pinos de mola	259047 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Alavanca articulada	259015 2
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2020K12
Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Conjunto de molas	259044 2
Tamanho da haste	20 mm
Calço	259031 2
Parafuso alavanca	259018 2
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Calço Tipo 2	259031 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2