

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Tamanho da placa	12 mm
Conjunto de molas	259044 2
Calço	259031 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Parafuso alavanca	259018 2
Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Largura funcional L ₄	32 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525M12
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de molas10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 2	259047 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2