

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	DCLNR/L 3232P12
Parafuso para calço	259025 10
Tamanho da placa	12 mm
Garra, parafuso, mola	259035 2
Calço	259031 2
Tamanho da haste	32 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	40 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	34 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

Unidade de garras Tipo 2	259035 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Calço Tipo 2	259031 2
Parafuso para calço Tipo 10	259025 10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500