

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da haste	32 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Largura funcional L <sub>4</sub>	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Código ISO do suporte	PCLNR/L 3232P12
Conjunto de molas	259044 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Alavanca articulada	259015 2
Calço	259031 2
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	30 mm
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2