

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de molas	259044 2
Tamanho da haste	20 mm
Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Parafuso alavanca	259018 2
Tamanho da placa	12 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Código ISO do suporte	PCBNR/L 2020K12
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	28 mm
Calço	259031 2
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2