

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250025 20/12
GTIN	4045197650153
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de pinos de mola	259047 2
Conjunto de molas	259044 2
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Alavanca articulada	259015 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	28 mm
Código ISO do suporte	PCSNR/L 2020K12
Calço	259031 2
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2