

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Classe de artigo	21T

Descrição**Modelo:**

Barras de mandrilar PCLNR 95° para pastilhas de corte reversíveis CN.

Descrição técnica

Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L_3	27 mm
Parafuso alavanca	259018 11
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Código ISO do suporte	A40T PCLNR/L16
Calço	259031 35
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Conjunto de molas	259044 6
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	50 mm
Alavanca articulada	259015 12
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Calço Tipo 35	259031 35
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500