

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250021 25/12
GTIN	4045197650085
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	32 mm
Alavanca articulada	259015 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Código ISO do suporte	PCBNR/L 2525M12
Parafuso alavanca	259018 2
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Calço	259031 2
Tamanho da placa	12 mm
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de molas	259044 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 2	259047 2
Conjunto de molas10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 2	259031 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2