

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 2
Tamanho da haste	25 mm
Alavanca articulada	259015 2
Largura funcional L ₄	32 mm
Calço	259031 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Código ISO do suporte	PCSNR/L 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2