

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
20/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 9
Desvio central L_3	13 mm
Código ISO do suporte	A20Q PCLNR/L09
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Tamanho da placa	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Alavanca articulada	259015 11
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2

674242 2

Parafuso alavanca Tipo 10

259018 10

Alavanca articulada Tipo 11

259015 11

Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500