

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
25/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de molas	259044 4
Alavanca articulada	259015 10
Calço	259031 27
Parafuso alavanca	259018 12
Desvio central $L_3$	17 mm
Tamanho da placa	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Código ISO do suporte	A25R PCLNR/L09
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	23 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 11	259015 11
Parafuso alavanca Tipo 12	259018 12
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2	674242 2
Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de molas 10 peças Tipo 4	259044 4
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500