

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250023 20/12
GTIN	4045197650115
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	28 mm
Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de molas	259044 2
Tamanho da haste	20 mm
Calço	259031 2
Largura funcional L ₄	25 mm
Código ISO do suporte	PCKNR/L 2020K12
Tamanho da placa	12 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Parafuso alavanca	259018 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Calço Tipo 2	259031 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Conjunto de molas10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 2	259047 2