

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Alavanca articulada	259015 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Tamanho da placa	12 mm
Código ISO do suporte	A25R PCLNR/L12
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Parafuso alavanca	259018 8
Conjunto de molas	259044 2
Desvio central $L_3$	17 mm
Calço	259031 2
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	24 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500