

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Classe de artigo	21T

Descrição**Modelo:**

Barras de mandrilar PCLNR 95° para pastilhas de corte reversíveis CN.

Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 11
Tamanho da placa	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Código ISO do suporte	A20Q PCLNR/L09
Parafuso alavanca	259018 9
Desvio central L_3	13 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 11	259015 11
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2	674242 2
Parafuso alavanca Tipo 10	259018 10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500