

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	33 mm
Código ISO do suporte	PCKNR/L 2525M12
Tamanho da placa	12 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Conjunto de molas	259044 2
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Tamanho da haste	25 mm
Alavanca articulada	259015 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Parafuso alavanca	259018 2
Calço	259031 2
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Calço Tipo 2	259031 2