

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 2525M16
Conjunto de molas	259044 6
Alavanca articulada	259015 12
Tamanho da haste	25 mm
Calço	259031 35
Parafuso alavanca	259018 11
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Largura funcional L ₄	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 35	259031 35
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11