

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
40/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 2
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	50 mm
Conjunto de molas	259044 2
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Alavanca articulada	259015 2
Desvio central L_3	27 mm
Tamanho da placa	12 mm
Calço	259031 2
Código ISO do suporte	A40T PCLNR/L12
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2	674242 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Calço Tipo 2	259031 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500