

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250024 25/12 |
| GTIN | 4045197650146 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Largura funcional L_4 | 32 mm |
| Conjunto de molas | 259044 2 |
| Parafuso alavanca | 259018 2 |
| Tamanho da haste | 25 mm |
| Código ISO do suporte | PCSNR/L 2525M12 |
| Alavanca articulada | 259015 2 |
| Calço | 259031 2 |
| Tamanho da placa | 12 mm |
| Comprimento da cabeça L_1 | 33 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. |
| Conjunto de pinos de mola | 259047 2 |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | direita |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 45 grau |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Faceamento |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|---|----------|
| Conjunto de molas 10 peças Tipo 2 | 259044 2 |
| Calço Tipo 2 | 259031 2 |
| Parafuso alavanca Tipo 2 | 259018 2 |
| Alavanca articulada Tipo 2 | 259015 2 |
| Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2 | 259047 2 |