

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250019 32/19
GTIN	4045197650047
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Conjunto de molas	259044 7
Parafuso alavanca	259018 13
Alavanca articulada	259015 13
Tamanho da placa	19 mm
Código ISO do suporte	PCLNR/L 3232P19
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Tamanho da haste	32 mm
Largura funcional L ₄	40 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Calço	259031 36
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Calço Tipo 36	259031 36
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13