

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Classe de artigo	21T

Descrição**Modelo:**

Barras de mandrilar PCLNR 95° para pastilhas de corte reversíveis CN.

Descrição técnica

Conjunto de pinos de mola	259047 2
Conjunto de molas	259044 2
Desvio central L_3	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Alavanca articulada	259015 2
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Código ISO do suporte	A32S PCLNR/L12
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	40 mm
Calço	259031 2
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2	674242 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 2	259031 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500