


**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK7935, Designação do tipo W83:
18-130****Dados do pedido**

Número do pedido	236576 18-130
GTIN	4047109229549
Classe de artigo	24Q

Descrição**Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

Instrução:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Descrição técnica

Designação	18-130
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,16 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 060306
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK7935
Tipo	Inox
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		