

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Classe de artigo	21T

Descrição**Modelo:**

Barras de mandrilar PCLNR 95° para pastilhas de corte reversíveis CN.

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A40T PCLNR/L12
Conjunto de molas	259044 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Calço	259031 2
Desvio central L ₃	27 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1204..
Alavanca articulada	259015 2
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	50 mm
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L ₂	38,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D _s	40 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2	674242 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Calço Tipo 2	259031 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500