

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK8430, Designação do tipo W83:  
23-030****Dados do pedido**

Número do pedido	236535 23-030
GTIN	4047109199811
Classe de artigo	24Q

**Descrição****Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

**Instrução:**

**Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.**

Ao usar com o KUB Quatron®, reduzir os valores de avanço para metade.

**Descrição técnica**

Designação	23-030
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 07T308
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK8430
Tipo	ST1400
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		