

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
50/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 6
Alavanca articulada	259015 12
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso alavanca	259018 11
Calço	259031 35
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Código ISO do suporte	A50U PCLNR/L16
Desvio central L_3	35 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	63 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Comprimento total L	350 mm
Altura de fixação L_2	48 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 35	259031 35
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500