

**Pastilha de corte reversível KOMET®, BK7710, Designação do tipo W83:
18-210****Dados do pedido**

Número do pedido	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Classe de artigo	24Q

Descrição**Modelo:**

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aperas sinterizado.

Instrução:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descrição técnica

Designação	18-210
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,16 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 060306
Número de trocas/cortes	4
Tipo	BK7710
Tipo	Alumínio
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		