

Alojamento 90°, cilíndrico com IK curto, Tipo: 20



Dados do pedido

Número do pedido	239740 20
GTIN	4045197700315
Classe de artigo	23A

Descrição

Modelo:

Em versão compatível com NC com \varnothing de haste reta para alojamento padronizado em **mandris de expansão hidráulicos** ou **de alta precisão** para máxima precisão e segurança processual.

Instrução:

Ter em atenção o tamanho do alojamento do suporte e das cabeças escareadoras. Outros alojamentos n.º 210550 – 210582 e n.º 212000.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	78 mm
\varnothing da haste D_5 h6	25 mm
indicado para furo contínuo de \varnothing	21,21 - 26,2 mm
indicado para furo de base de \varnothing	25,21 - 30,2 mm
binário de aperto recomendado	20 Nm
Comprimento total L	140 mm
Série	TopCut
Refrigeração interior	sim
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

