

## Alojamento 90°, cilíndrico com IK comprido, Tipo: 20



### Dados do pedido

Número do pedido	239745 20
GTIN	4045197593269
Classe de artigo	23A

### Descrição

#### Modelo:

Em versão compatível com NC com Ø de haste reta para alojamento padronizado em **mandris de expansão hidráulicos** ou **de alta precisão** para máxima precisão e segurança processual.

#### Instrução:

Ter em atenção o tamanho do alojamento do suporte e das cabeças escareadoras. Outros alojamentos n.º 210550 – 210582 e n.º 212000.

### Descrição técnica

indicado para furo de base de Ø	25,21 - 30,2 mm
Ø da haste D <sub>5</sub> h6	25 mm
indicado para furo contínuo de Ø	21,21 - 26,2 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	138 mm
binário de aperto recomendado	20 Nm
Comprimento total L	200 mm
Série	TopCut
Refrigeração interior	sim
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

