

**CNMG 120408, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 220 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	MQ
Aplicação principal	M
Avanço $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar