

## Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica, 4xD, Ø DC: 32mm



### Dados do pedido

Número do pedido	236601 32
GTIN	4047109200715
Classe de artigo	24P

### Descrição

#### Modelo:

- **Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.**
- **A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.**
- **Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.**
- **Perfuração fora de eixo possível até  $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$ .  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$  máximo alcançável mediante ajuste.**

**Tolerância do furo:**  $\varnothing D - 0,1/0,3$

#### Utilização:

- **Em condições de processamento extremas.**

Com pastilhas reversíveis n.º 236605 – 236610.

#### Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

#### Instrução:

Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.

Versão com haste PSC disponível a pedido.

### Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 100408 32-...
Comprimento útil $L_1$	128 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de arestas de corte Z	1

Ø haste D <sub>s</sub>	40 mm
Comprimento da haste L <sub>s</sub>	68 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	32
Projeção L <sub>A</sub>	152 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	4×D
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 15IP1	239652 15IP1
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8	211750 2,8