

## Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica, 5xD, Ø DC: 27,5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	236602 27,5
GTIN	4047109190856
Classe de artigo	24P

### Descrição

#### Modelo:

- **Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.**
- **A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.**
- **Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.**
- **Perfuração fora de eixo possível até  $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$ .  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$  máximo alcançável mediante ajuste.**

**Tolerância do furo:**  $\varnothing D - 0,1/0,35$

#### Utilização:

- **Em condições de processamento extremas.**

Com pastilhas reversíveis n.º 236605 – 236610.

#### Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

#### Recomendação:

**Ao marcar**, reduzir o avanço para 70%.

#### Instrução:

Versão com haste PSC disponível a pedido.

Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.

### Descrição técnica

Ø haste D <sub>s</sub>	32 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 09T308 28-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP6 (2,2 Nm)

Número de arestas de corte Z	1
Comprimento útil L <sub>1</sub>	140 mm
Comprimento da haste L <sub>s</sub>	60 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	27,5
Projeção L <sub>A</sub>	162 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	5×D
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP6	239652 8IP6
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2