



Dados do pedido

Número do pedido	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Lanternas frontais LED potentes e de alta qualidade. **De grande intensidade luminosa**, focável e intensidade continuamente regulável. Com vários modos de luz.

Recarregável. Com bateria de íões de lítio e carregador USB.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Descrição técnica

Material fornecido com estojo de cinto	não
Alcance de iluminação	50 - 160 m
Tensão da bateria	3,7 V
Período de iluminação	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	sim
Fluxo luminoso	20 - 300 lm
Peso	165 g
Designação do fabricante	H7R.2
Alimentação de energia	A bateria recarregável

Smart Light Technology (SLT)	sim
Capacidade da bateria	1,4 Ah
Ø da cabeça	35 mm
Rapid Focus	sim
Tipo de proteção IP	IP X6
Zona ATEX	nenhum
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Iluminação de intensidade regulável	sim
Tipo de produto	Lanterna frontal