

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Gaveta ESD, 36x24G, Altura frontal das gavetas: 50



Dados do pedido

Número do pedido	972474 50
GTIN	4069515000307
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 50 kg.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Corpo da gaveta e frentes em cinzento claro semelhante a RAL 7035 **revestido a pó ESD**.

Descrição técnica

Largura útil em G	36
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	50 kg
Área de aplicação	Armário de ferramentas
Profundidade útil em G	24
Altura frontal	50 mm
#Profundidade útil	600 mm
Largura útil	900 mm
Área útil da gaveta em G	36x24
Altura útil	25 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não

Ficha de dados

Peso	14 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	36x24G
Tipo de produto	Gaveta