

Garant GRIDLINE

Armário vertical em painel perfurado, largura 30G, com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 2000



Dados do pedido

Número do pedido	942143 2000
GTIN	4069515001076
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armários verticais em painel perfurado com divisórias removíveis e portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene® bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Com estruturas extraíveis verticais livres, com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix, bem como acessórios para painel perfurado. Os painéis perfurados podem ser ajustados na grelha de 25 mm. Os painéis perfurados são orientados por carris telescópicos. Capacidade de carga por compartimento extensível de 80 kg.

Área útil de ambos os lados por estrutura extensível vertical 2,2 m². **Com proteção individual para cada estrutura extensível.**

Pintura:

Corpo por padrão cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Acessórios adequados, como ganchos e suportes GARANT easyFix, ver grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Ficha de dados

Altura	2000 mm
Profundidade em G	28
Largura	750 mm
Profundidade	700 mm
Peso	146 kg
Altura útil da extração vertical	1692 mm
Capacidade de carga da extração vertical	80 kg
Modelo	Armário vertical em painel perfurado
Profundidade útil da extração vertical	656 mm
Largura em G	30
Número de extrações verticais	2
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos	inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de produto	Armário vertical

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/942143-2000>