

CNMG 120404, Tipo: SW05**Dados do pedido**

Número do pedido	250210 SW05
GTIN	4960664629572
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	Ti
Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	MU
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Tipo	SW05
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar