

**Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 4xD, Ø DC: 19mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236603 19
GTIN	4047109181472
Classe de artigo	24P

**Descrição****Modelo:****Tolerância do furo:** D – 0,1/+ 0,3**Utilização:**

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605 – 236610.

**Instrução:**

- Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
- Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® disponíveis a pedido.
- Perfuração fora de eixo até  $V_{\text{máx}} = 0,25$  mm.
- $\varnothing = D + 0,5$  mm máximo alcançável mediante ajuste.
- Versão com haste PSC disponível a pedido.

**Descrição técnica**

Comprimento útil $L_1$	76 mm
Número de arestas de corte Z	1
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 060206 18-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø da haste ABS® $D_s$	50 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	19
para Ø em polegadas	3/4 polegada

Projeção L <sub>A</sub>	108 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	4×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP2	239652 6IP2
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,0	211750 1,0