

**Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 4xD, Ø DC: 24,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236603 24,5
GTIN	4047109181687
Classe de artigo	24P

**Descrição****Modelo:****Tolerância do furo:** D – 0,1/+ 0,3**Utilização:**

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605 – 236610.

**Instrução:**

- Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
- Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® disponíveis a pedido.
- Perfuração fora de eixo até  $V_{\text{máx}} = 0,25$  mm.
- $\varnothing = D + 0,5$  mm máximo alcançável mediante ajuste.
- Versão com haste PSC disponível a pedido.

**Descrição técnica**

Ø da haste ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 080308 24-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z	1
Comprimento útil L <sub>1</sub>	100 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	24,5
Projeção L <sub>A</sub>	133 mm

Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	4×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP1	239652 8IP1
Chave de parafusos dinâmométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3