

**Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 4×D, Ø DC: 29,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236603 29,5
GTIN	4047109195004
Classe de artigo	24P

**Descrição****Modelo:****Tolerância do furo:** D – 0,1/+ 0,3**Utilização:**

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605 – 236610.

**Instrução:**

- Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
- Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® disponíveis a pedido.
- Perfuração fora de eixo até  $V_{\text{máx}} = 0,25$  mm.
- $\varnothing = D + 0,5$  mm máximo alcançável mediante ajuste.
- Versão com haste PSC disponível a pedido.

**Descrição técnica**

Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 09T308 28-...
Número de arestas de corte Z	1
Ø da haste ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Comprimento útil L <sub>1</sub>	120 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	29,5
Projeção L <sub>A</sub>	155 mm

Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	4×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP6	239652 8IP6
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP