

**CNMG 120412, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Avanço f	0,15 - 0,35 mm/U
Quebra-aparas	PS
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	1 - 3,5 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Aplicação principal	P
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar