

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS®, 4xD, Ø DC: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236603 16
GTIN	4047109205703
Classe de artigo	24P

Descrição**Modelo:****Tolerância do furo:** D – 0,1/+ 0,3**Utilização:**

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236605 – 236610.

Instrução:

- Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
- Versões 2xD e 3xD com haste em ABS® disponíveis a pedido.
- Perfuração fora de eixo até $V_{\text{máx}} = 0,25$ mm.
- $\varnothing = D + 0,5$ mm máximo alcançável mediante ajuste.
- Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	1
Ø da haste ABS® D _s	50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 040204 10-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Comprimento útil L ₁	64 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	16
Projeção L _A	94 mm

Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	4×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,38	211750 0,38
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 5IP1	239652 5IP1
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP