

Garant**Macho de roscar para máquina de furos cegos + broca espiral de furo de núcleo GARANT Vap Tap, para rosca métrica: M3-12****Dados do pedido**

Número do pedido	146955 M3-12
GTIN	4069515004732
Classe de artigo	13V

Descrição**Versão:**

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

cada 1 macho de roscar para máquina M3 – M12 n.º 135805 e broca craneana n.º 114580

Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Série	Vap Tap
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 371

Ficha de dados

Norma	DIN 376
Tipo de produto	Machos de roscar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/146955-M3-12>