

**Lâmina de punção KOMET® HSS-Co5, Largura b: A1,1 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	240020 A1,1
GTIN	4047109015715
Classe de artigo	24H

**Descrição****Utilização:**

Para a produção de ranhuras externas para anéis de retenção. A largura da lâmina corresponde à tolerância válida H11 para ranhuras de retenção. As lâminas só precisam de ser retificadas na parte frontal.

**Descrição técnica**

suporte adequado	AE e A1/2A com o n.º 240022
para largura do anel de retenção	1 mm
Altura h	11 mm
Largura b	1,1 mm
Comprimento total L	80 mm
Óleo de corte	HSS Co 5
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear