



Dados do pedido

Número do pedido	240010 A00
GTIN	4047109015302
Classe de artigo	24G

Descrição

Modelo:

Para lâminas n.º 240014 – 240020. As lâminas são fixadas lateralmente no suporte ranhurado.

Atenção:

Fornecimento **sem lâminas**.

Descrição técnica

#para largura de lâmina	2,2 mm
lâminas adequadas, corte: n.º 240014	A00
Tipo	A00
Altura da haste	16 mm
Altura da aresta de corte	12 mm
#para altura da lâmina	8 mm
Comprimento total L	100 mm
Largura da haste b	11 mm
Tipo de produto	Suporte de torneamento