

Ficha de dados



Broca de furação térmica standard (com colar) Uni, Rosca: M4



Dados do pedido

Número do pedido	080751 M4
GTIN	4069515008617
Classe de artigo	BAW

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica standard (com colar).

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Utilização:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descrição técnica

potência de acionamento recomendada	0,8 kW
n.º de rotações recomendado	2700 r.p.m,
Espessura do material	0,7 - 2,5 mm

Ficha de dados

Ø da haste	6 mm
#Ø do furo roscado	3,7 mm
Tipo de produto	Brocas de furação térmica