

Ficha de dados



Broca de furação térmica standard (com colar) Uni, Rosca: M3



Dados do pedido

Número do pedido	080751 M3
GTIN	4069515008600
Classe de artigo	BAW

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica standard (com colar).

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Utilização:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descrição técnica

#Ø do furo roscado	2,7 mm
Espessura do material	0,7 - 2,5 mm
Ø da haste	6 mm

Ficha de dados

potência de acionamento recomendada	0,7 kW
n.º de rotações recomendado	3000 r.p.m.,
Tipo de produto	Brocas de furação térmica