

**Broca de furação térmica plana (sem colar) Uni, Rosca: M8****Dados do pedido**

Número do pedido	080753 M8
GTIN	4069515008747
Classe de artigo	BAW

Descrição**Versão:**

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica plana (sem colar).

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Utilização:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descrição técnica

Ø da haste	8 mm
n.º de rotações recomendado	2300 r,p,m,
#Ø do furo roscado	7,3 mm

Ficha de dados

potência de acionamento recomendada	1,5 kW
para rosca M	M8
Espessura do material	0,7 - 2,5 mm
Tipo de produto	Brocas de furação térmica