

**Broca de furação térmica plana (sem colar) Uni, Rosca: M4****Dados do pedido**

Número do pedido	080753 M4
GTIN	4069515008716
Classe de artigo	BAW

**Descrição****Versão:**

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica plana (sem colar).

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

**Utilização:**

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

**Indicado para:**

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

**Descrição técnica**

para rosca M	M4
n.º de rotações recomendado	2700 r,p,m,
#Ø do furo roscado	3,7 mm

## Ficha de dados

Espessura do material	0,7 - 2,5 mm
potência de acionamento recomendada	0,8 kW
Ø da haste	6 mm
Tipo de produto	Brocas de furação térmica