

## Ficha de dados



### Broca de furação térmica plana (sem colar) Inox, Rosca: M5



#### Dados do pedido

Número do pedido	080754 M5
GTIN	4069515008778
Classe de artigo	BAW

#### Descrição

##### Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.  
Broca de furação térmica plana (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.  
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

##### Utilização:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

##### Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

#### Descrição técnica

#Ø do furo roscado	4,6 mm
potência de acionamento recomendada	1 kW
n.º de rotações recomendado	2600 r,p,m,

## Ficha de dados

Espessura do material	0,7 - 1 mm
para rosca M	M5
Ø da haste	6 mm
Tipo de produto	Brocas de furação térmica