



### Broca de furação térmica standard (com colar) longo Uni, Rosca: M3



#### Dados do pedido

Número do pedido	080755 M3
GTIN	4069515008808
Classe de artigo	BAW

#### Descrição

##### Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica standard (com colar).

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

##### Utilização:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

##### Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.

Chave de aperto ER n.º 309680.

Macho de laminação de rosca HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

#### Descrição técnica

Espessura do material	0,7 - 4 mm
#Ø do furo roscado	2,7 mm
n.º de rotações recomendado	3000 r,p,m,

## Ficha de dados

Ø da haste	6 mm
potência de açãoamento recomendada	0,7 kW
Tipo de produto	Brocas de furação térmica